


Okrogli valj EG-12-80

Številka dela: 2418

FESTO

s povratno vzmetjo



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	80 mm
Premer bata	12 mm
Dušenje	Brez dušenja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	68 N
Pnevmatični priključek	G1/8