



# Okrogli valj EG-16-80

Številka dela: 2421

FESTO

s povratno vzmetjo



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 80 mm  |
| Premer bata                               | 16 mm  |
| Dušenje                                   | Brez dušenja   |
| Zaznavanje položaja                       | Brez   |
| Variante                                  | batnica na eni strani  |
| Obratovalni tlak                          | 2 ... 8 bar  |
| Način delovanja                           | enosmerni<br>potiskanje  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C  |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 121 N  |
| Pnevmatični priključek                    | G1/8   |