

Vpenjalna tulka EAMH-86-19-C27.3

Številka dela: 2429535

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------------|
| Velikost | 86 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 5.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 8,2 kgmm ² |
| Masa izdelka | 76 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |