

# Vpenjalna tulka EAMH-86-16-C27.3

Številka dela: 2430397

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost        |
|---------------------------|-----------------|
| Velikost                  | 86              |
| Položaj vgradnje          | poljubno        |
| Največja vrtilna hitrost  | 5000 1/min      |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C  |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 %          |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C  |
| Masni vztrajnostni moment | 9.5 000065      |
| Teža izdelka              | 94 g            |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS |