

Okrogli valj DGS-40-140

Številka dela: 2476
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[brez dušenja v končnih legah](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	140 mm
Premer bata	40 mm
Dušenje	Brez dušenja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	633 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	754 N
Pnevmatični priključek	G1/4