


Priključna plošča VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Številka dela: 2614863

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	42 mm
Funkcijski priključek 32	G1/8
Funkcijski priključek 34	G1/8
Pnevmatični priključek 22	Priključna plošča G1/4
Pnevmatični priključek 44	priključna plošča G1/4
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0 bar...16 bar
Krmilni tlak	3 bar...8 bar
Normalen nazivni pretok	1400 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	2480 g
Priključek za krmilni zrak 14	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina
Material O-obročja	NBR
Material vijakov	jeklo