

Aksialni sklop EAMM-A-D50-80G-S1

Številka dela: 2734291

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	1.190 g
Koda vmesnika aktuatorja	D50B
Koda vmesnika, motor in	80G
Opomba o materialu	Ustreza RoHS