

# Mehast valj EB-80-20

Številka dela: 2748903

FESTO

brez vzdrževanja, brez stick-slip efekta.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Potreben vgradni premer	95 mm
Gib	20 mm
Maks. višina, izvlečen	70 mm
Maks. prekucni kot	10 deg
Maks. premik	5 mm
Min. vgradna višina	50 mm
Način delovanja	enosmerni
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Sila vračanja	400 N
Masa izdelka	500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, meh	CR
Material, ohišje	Aluminijeva litina