


Mehast valj EB-80-45

Številka dela: 2748904

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Zahtevan vgradni \emptyset	95 mm
Hod	45 mm
Največja višina, izvlečen položaj	110 mm
Največji kot nagiba	15 stp
Največji odmik	10 mm
Najmanjša vgradna višina	65 mm
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Ponastavitvena sila	200 N
Teža izdelka	500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	CR
Material ohišja	Aluminijeva litina