

Paralelni sklop EAMM-U-70-D40-60G-96-S1

Številka dela: 2785542

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	118 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,18 Nm
Prenosni vrtilni moment	7 Nm
Masa izdelka	1.770 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40B
Koda vmesnika, motor in	60G
Opomba o materialu	Ustreza RoHS