

# Vpenjalna tulka EAMH-86-6-C27.3-P

Številka dela: 2789351

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	12,3 kgmm <sup>2</sup>
Masa izdelka	123 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS