

Paralelni sklop EAMM-U-110-D50-60G-120

Številka dela: 2797368

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Velikost | 110 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prestava reduktorja | 1:1 |
| Maks. število vrtljajev | 5.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 799 kgmm ² |
| Obratovalni moment brez obremenitve | 0,3 Nm |
| Prenosni vrtilni moment | 25 Nm |
| Masa izdelka | 5.290 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | D50B |
| Koda vmesnika, motor in | 60G |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |