


Paralelni sklop EAMM-U-110-D50-80G-120-S1

Številka dela: 2799281

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------|----------------------|
| Velikost | 110 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Prestavno razmerje | 1:1 |
| Največja vrtilna hitrost | 5000 1/min |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Temperatura skladiščenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 % |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 799 000065 |
| Pogonski navor v prostem teku | 0.3 Nm |
| Prenosljivi navor | 25 Nm |
| Teža izdelka | 5220 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | D50B |
| Koda vmesnika Motor In | 80G |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |