



Osnovni ventil VOFC-L-M52-M-G14-F9

Številka dela: 2823467

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	40 mm
Normalni imenski pretok	850 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Mehko preklapljanje drsnega ventila
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	6 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	brez
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 2 high demand način Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 2 Low Demand
Pretok Kv napajanja	0,65 m ³ /h
Pretok Kv odzračitve	0,65 m ³ /h
Čas preklopa izključen	40 ms
Čas preklopa vključen	< 1.000 ms
Trajanje vklopa	100%
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masa izdelka	514 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij Trdo emajlirano