

Sklop mehov EADB-V2-50-S10-100

Številka dela: 2828839

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zunanji Ø | 93 mm |
| Velikost | 50 |
| Območje hoda | 10 mm...100 mm |
| Podaljšek batnice | 46 mm |
| Zasnova | okrogla oblika |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | Sklop mehov z zajetim iztekajočim zrakom |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 3 – močna odpornost proti koroziji |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Odpornost na medije | prahovi ostružki olja maziva bencini |
| Stopnja zaščite | IP65 v skladu z IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -10 °C...80 °C |
| Premikajoča se masa | 93 g |
| Teža izdelka | 190 g |
| Način pritrditve | odložljivo z navojnim zatičem |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material adaptacijskih delov | Gnetna aluminijeva zlitina eloksiran |
| Material tesnil | NBR |
| Material meha | NBR |
| Material navojnih zatičev | visoko legirano nerjavno jeklo |