

# T-vtična vez NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Številka dela: 2839867

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101
Način pritrditve	za uvitje
Masa izdelka	25 g
Električni priključek 1	Ravna vtičnica, M12x1, 5-polna, A kodirana
Električni priključek 2	Ravna vtičnica, M12x1, 5-polna, A kodirana
Električni priključek 3	Vtič, raven, M12, 5-polni, A
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	1,5 kV
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	cinkova tlačna litina nikljan
Material, tesnilo	FPM
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina pozlačen