


Priključni blok MRS-2

Številka dela: 2844247

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	2
Maks. število ventilskih mest	2
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	2,5 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	4 Nm
Masa izdelka	365 g
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje