


Zglobni valj DFAW-50-150-CEB6-PPSA

Številka dela: 2876463
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 150 mm |
| Premer bata | 50 mm |
| Širina viličaste glave | 19,5 mm |
| Širina nihajne pritrditve | 19,5 mm |
| Dušenje | PPS: samonastavljivo pnevmatično dušenje v končnih legah |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica z viličasto glavo Nihajna pritrditev na ležajnem pokrovu Cev valja |
| Regulacija hitrosti | integrirano dušenje na obeh straneh |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Konec batnice | Zunanji navoj z viličasto glavo |
| Obratovalni tlak | 2 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dolžina dušenja | 24 mm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 990 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 1.178 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 653 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 37 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 3.432 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 25 g |
| Alternativni priključki | glej risbo izdelka |
| Način pritrditve | z nihajno pritrditvijo na ležajnem pokrovu s priborom |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Material, viličasta glava | Tlačno liti aluminij eloksiran |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, posnemalo | Bron |
| Material, pokrov | Tlačno liti aluminij |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, batnica | jeklo za poboljšanje trdo kroman |
| Material, cev valja | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |