

Zglobni valj DFAW-63-125-CRB6-PPSA

Številka dela: 2885065
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	50 mm
Premer bata	63 mm
Širina viličaste glave	16,5 mm
Širina nihajne pritrditve	16,5 mm
Dušenje	PPS: samonastavljivo pnevmatično dušenje v končnih legah
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica z viličasto glavo Nihajna pritrditev na ležajnem pokrovu Cev valja
Regulacija hitrosti	integrirano dušenje na obeh straneh
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Konec batnice	Zunanji navoj z viličasto glavo
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	24 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	1.682 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	1.870 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	717 g
Dodatek mase na 10 mm giba	39 g
Osnovna masa za 0 mm giba	4.090 g
Dodatek mase na 10 mm giba	25 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Način pritrditve	z nihajno pritrditvijo na ležajnem pokrovu s priborom
Pnevmatični priključek	G1/4
Material, viličasta glava	Tlačno liti aluminij eloksiran
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, posnemalo	Bron
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, batnica	jeklo za poboljšanje trdo kroman
Material, cev valja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran