


Aksialni sklop EAMM-A-D32-60H

Številka dela: 2946760

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	6.5 Nm
Teža izdelka	540 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32A D32B D32C
Koda vmesnika Motor In	60H
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS