



Ventil

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

Številka dela: 3014556

FESTO

neposredno krmiljen, imenska velikost 1,2 mm, F19A sistem tuljave.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	50 mm
Normalni imenski pretok	52 l/min
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	1,2 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	brez
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Primeren za vakuum	da
b vrednost	0,53
C-vrednost	0,21 l/sbar
Pretok Kv napajanja	0,04 m ³ /h
Pretok Kv odzračitve	0,04 m ³ /h
Normalni imenski pretok 2-3	49 l/min
Čas preklopa izključen	60 ms
Čas preklopa vključen	40 ms
Delovni medij	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masa izdelka	170 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij, prevlečen z ematalom