



Magnetni ventil

JMZH-5/2-M3-L-LED

Številka dela: 30195

FESTO

s pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnic.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 bistabilen
Normalni imenski pretok	80 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 7 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Vrsta zaščite	IP40 z vtičnico
Imenska velikost	1,5 mm
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Čas preklopa obraten	6 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	24V DC: 0,55W
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	55 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča M3
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča M3
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča M3
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij