


Priključna plošča NASE-1/4-NPT-1-ISO

Številka dela: 30426

FESTO

s priključno shemo po ISO 5599/I in predkonfencioniranim, integriranim električnim priključkom po ISO 5599/II. Priključki ob strani.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina	6 mm
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Način pritrditve ventila	za uvitje
Priključek krmilnega zraka 12	1/8 NPTF
Priključek krmilnega zraka 14	1/8 NPTF
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 3	1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 4	1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 5	1/4 NPTF