


Vrstna priključna plošča VIGK-04-D-1-NPT

Številka dela: 30428

FESTO

za ventilski otok

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	149 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 1	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 3	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 4	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 5	NPT1/2-14
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij