


# Vtično-vijačen priključek L LCN-M3-PK-2-B

Številka dela: 30491

FESTO

vrtljiv, s tesnilnim obročem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	1,3 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M3
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 3 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	cinkova tlačna litina visokolegirano jeklo, nerjavno