


Povezovalni kabel NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12

Številka dela: 3058527

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Oznaka vodnika | z nosilcem napisne ploščice |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Masa izdelka | 223 g |
| Električni priključek 1 | Ravna vtičnica, M12x1, 12-polna, A kodirana |
| Električni priključek 2 | Ravna vtičnica, M12x1, 12-polna, A kodirana |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Imenska delovna napetost DC | 30 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 1,5 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 0,8 kV |
| Dolžina kabla | 2 m |
| Lastnost vodnika | Basic |
| Pogoji preskušanja voda | Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo |
| Min. premer upogiba kabla | 85 mm |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | 42,5 mm |
| Premer kabla | 8,5 mm |
| Toleranca premera kabla | ± 0,2 mm |
| Struktura kabla | 12x0,14 zaslonjen |
| Presek priključka | 0,14 mm ² |
| Koda barve, izolacija žice | Pin 1 = rjava Pin 10 = vijolična Pin 11 = siva/roza Pin 12 = rdeča/modra Pin 2 = modra Pin 3 = bela Pin 4 = zelena Pin 5 = roza Pin 6 = rumena Pin 7 = črna Pin 8 = siva Pin 9 = rdeča |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Temperatura okolice | -30 ... 80 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -25 ... 80 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplaščenja kabla | črna |
| Material, objemna matica | cinkova tlačna litina |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, vtični kontakti | Med (medenina) nikljan in pozlačen |