


Nihajna prirobnica SZB-32

Številka dela: 30798

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost | 32 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -40 °C...90 °C |
| Teža izdelka | 172 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material elementa za pritrditev | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material sornika | jeklo, pocinkano |
| Material ležaja | Umetna masa |
| Material vijakov | jeklo, pocinkano |
| Material varovalke | vzmetno jeklo, pocinkano |