


Nihajna prirobnica SZB-40

Številka dela: 30799

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	288 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sornika	jeklo, pocinkano
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	jeklo, pocinkano
Material varovalke	vzmetno jeklo, pocinkano