

# Povezovalni kabel KMC-1-230AC-2,5

Številka dela: 30932

FESTO

predkonfekcionirana, za magnetne C in N1.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	170 g
Električni priključek	Priključnica Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	2,5 m
Premer kabla	6 mm
Struktura kabla	3x0,75
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	PVC
Material, ohišje	PC
Material, vtični kontakti	Bron