


Vtičnica s kablom KMF-1-230AC-5

Številka dela: 30938

FESTO

predkonfekcionirana, za magnetne F.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	320 g
Električni priključek	Priključnica
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	5 m
Premer kabla	6 mm
Struktura kabla	3x0,75
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, oplaščenje kabla	PVC
Material, ohišje	PC POM
Material, vtični kontakti	Bron