


Mejno stikalo SMPO-1-H-B

Številka dela: 31008

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	blokovna zasnova
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Merilno načelo	magnetno
Delovni tlak	2 bar...6 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Temperatura okolice	-15 °C...60 °C
Ponovljivost preklonpe vrednosti	+/- 0,2 mm
Čas vklopa	30 ms
Čas izklopa	25 ms
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z opremo
Ventilska funkcija	3/2
Pnevmatični priključek	vtični priključek PK-3
Teža izdelka	14 g
Material ohišja	Medenina PA POM
Prikaz preklonpega stanja	optično
Stopnja zaščite	IP65
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L