

Navojni priključek zaščitne cevi MKGV-36-M40

Številka dela: 3152613

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	100
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Temperatura okolice	-40 °C...100 °C
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material navojnega priključka	PA