


Vozlišče Bus CPX-M-FB41

Številka dela: 3228960

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Vmesnik Fieldbus	1x vtičnica SCRJ Push-pull, AIDA
Diagnoza, specifična za napravo	Kanalno in modulno orientirana diagnostika Spodnja napetost modula Spomin diagnostike
Podpiranje konfiguracij	GSDML datoteka
Parametriziranje	Diagnostično obnašanje Varna reakcija Forsiranje kanalov Nastavitev signalov Sistemske parametri
Dodatne funkcije	Acikličen dostop do podatkov preko Fieldbus-a Acikličen dostop do podatkov preko Ethernet-a Fast Start Up (FSU) Kanalno usmerjena diagnoza preko Fieldbusa Start-up parametriranje v normalnem tekstu preko Fieldbus Status sistema, ki se lahko prikaže preko procesnih podatkov Dodatni diagnostični vmesnik za upravljalne naprave
Krmilni elementi	DIL-stikala Opcijska pomnilniška kartica
Hitrost prenosa	100 Mbit/s
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Typ. 125 mA
Imenska delovna napetost DC	24 V
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	280 g
Maks. adresirna količina izhodov	64 Byte
Maks. adresirna količina vhodov	64 Byte
Protokol	PROFINET RT
Prikaz z LED odvisen od vodila Bus	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: napaka mreže TP1: mreža aktivna, priključek 1 TP2: ni zaseden
Prikaz z LED odvisen od izdelka	M: spremeni, parametriranje PL: napajanje PS: napajanje elektronike, napajanje senzorjev SF: sistemska napaka
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij