

# Vodilna enota SPZ-25-25-P-A

Številka dela: 32734  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z dvema batnicama (vodila TWIN), za brezdotično zaznavanje.  
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 25 mm  |
| Nastavljivo območje končne lege/dolžine   | 10 mm  |
| Premer bata                               | 25 mm  |
| Način delovanja pogonske enote            | Drsnik   |
| Dušenje                                   | P-dušenje s kovinskim fiksnim prislonom                            |
| Položaj vgradnje                          | poljuben   |
| Vodilo                                    | Drsko vodilo   |
| Konstruktivna zgradba                     | Vodilo   |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala   |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja                           | dvosmerni  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C  |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 452 N  |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 452 N  |
| Pnevmatični priključek                    | M5   |
| Material cover                            | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material seals                            | NBR  |
| Material housing                          | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material piston rod                       | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |