

Vodilna enota SPZ-25-40-P-A

Številka dela: 32735
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z dvema batnicama (vodila TWIN), za brezdotično zaznavanje.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	40 mm
Nastavljivo območje končne lege/dolžine	10 mm
Premer bata	25 mm
Način delovanja pogonske enote	Drsnik
Dušenje	P-dušenje s kovinskim fiksnim prislonom
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Drsko vodilo
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerne korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	452 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	452 N
Pnevmatični priključek	M5
Material cover	Aluminijeva litina za kovanje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje
Material piston rod	visokolegirano jeklo, nerjavno