


# Ležajni element LNZG-40/50

Številka dela: 32960

FESTO

(2 kosa) za valje z zasučno pritrditvijo DNGZS.

Ta pritrđitev se lahko uporabi tudi pri valjih DNC, DNG in DNGU z njihajno prirobnico v sredini ali zasučnim obročem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40/50
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	129 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrđitev	Aluminijeva litina za kovanje
Material, ležaj	Umetna masa