


# Protipovratni ventil

## H-1/8-A/I

Številka dela: 3324

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način pritrditve	Vgradnja voda
Normalni imenski pretok	280 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,04 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0,4 ... 8 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Med (medenina)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	21 g
Material, tesnilo	NBR