

# Spojni vtič KS3-CK-4

Številka dela: 3326

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.9 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...12 bar
Normalen nazivni pretok	158 l/min
Delovni medij	stisnjeni zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	16 g
Pnevmatični priključek 1	CK-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS