


Sojemalo FKG-32-B

Številka dela: 33340

FESTO

za preprečevanje prekucnih momentov na drsniku linearnega pogona
DGO in izenačevanje napak vzporedno vodenih bremen.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Radialni odstopok +/-	1 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 120 °C
Dolgotrajna maksimalna dopustna obremenitev v smeri sile +/-	800 N
Masa izdelka	677 g
Material, sojemalo	Al zlitina za kovanje, eloksirana Jeklo, pocinkano
Material, vilice	Jeklo cinkan
Material, drsnik	Med (medenina)