



PE pretvornik PE-1/8

Številka dela: 3344

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 60947-5-1
Odobritev	CCC
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Merilna veličina	relativni tlak
Metoda merjenja	pnevmatično-električni pretvornik tlaka PE
Delovni tlak	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Preklopni izhod	s kontakti
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Funkcija preklopnega elementa	preklopnik
Vklopna točka najv.	0.8 bar
Izklopna točka min.	0.2 bar
Največja preklopna izhodna napetost AC	250 Volt
Največja preklopna izhodna napetost DC	250 Volt
Kategorija uporabe, induktivna obremenitev	AC-14 DC-13
Kategorija uporabe, uporovna obremenitev	AC-12 DC-12
Električni priključek	4-žilni kabel
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	odprt konec
Dolžina kabla	1 m
Material kableskega plašča	PVC
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	G1/8
Teža izdelka	225 g

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	Aluminij, eloksiran cinkova tlačna litina
Material membrane	Kloroprenski kavčuk
Možnosti nastavitvev	fiksna nastavitvev
Stopnja zaščite	IP65
Izolacijska napetost	2 kV
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja umazanosti	3