


# Prednja enota ERMH-8-E17-15

Številka dela: 3383157  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Konstruktivna zgradba	Elektromehanski vrtilni modul
Položaj vgradnje	poljuben
Zasučni kot	brezkončen
Prestava reduktorja	30:1
Imenski vrtilni moment	0,75 Nm
Ponovljivost	±0,01 °
Maks. aksialna sila	200 N
Masa izdelka	1.075 g
Trajanje vklopa	100 %
Imenski tok motorja	0,31 A
Vrsta motorja	Servo motor
Maks. izhodna hitrost	200 1/min
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Imenska moč motorja	9,2 W
Konica toka	0,61 A
Maks. prekucni moment, statični	15 Nm
Konica vrtilnega momenta	1,8 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment bremena	0,0026 kgm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS