


Sklopka EAMD-67-51-19-32X32-U

Številka dela: 3398671

FESTO

je pogonski element, ki prenaša krožno gibanje koračnega ali servo motorja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	19 mm
Premer držala 2	32 mm
Velikost	67
Imenska dolžina	51 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	374 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	113 Nm
Masa izdelka	745 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS