



# ALI-člen OS-1/2

Številka dela: 3427

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija ALI
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Normalni imenski pretok	5.000 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Imenska velikost	12 mm
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS