


Magnetni ventil MYH-3-0,9-LED

Številka dela: 34300

FESTO

Midi-Pneumatic, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Ventil | 3/2 zaprt monostabilen |
| Normalni imenski pretok | 20 l/min |
| Obratovalni tlak | 0 ... 8 bar |
| Konstruktivska zgradba | Krožnikast sedež |
| Vrsta zaščite | IP40 z vtičnico |
| Imenska velikost | 0,9 mm |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Čas preklopa izključen | 14 ms |
| Čas preklopa vključen | 5 ms |
| Trajanje vklopa | 100% |
| Karakteristika tuljave | 24V DC: 1,8W |
| Delovni medij | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 35 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | Priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 2 | Priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 3 | Priključna plošča |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Tlačno liti aluminij |