



# Magnetni ventil MYH-5/3E-M5-L-LED

Številka dela: 34312

FESTO

Midi-Pneumatic, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/3 odzračen
Normalni imenski pretok	130 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Vrsta zaščite	IP40 z vtičnico
Imenska velikost	2,3 mm
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Čas preklopa izključen	33 ms
Čas preklopa vključen	8 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	24V DC: 1,8W
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	105 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča M5
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča M5
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča M5
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij