


Pnevmatični ventil VLX-2-1-MS

Številka dela: 34436

FESTO

Potni ventil 2/2, pnevmatično vklapljan, izvedba iz medenine.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Membranski ventil
Način vklopa	pnevmatičen
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	G1
Imenska velikost	25 mm
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Smer pretoka	ni reverzibilen
Tlak medija	1 ... 10 bar
Funkcija izpuha	ni dušen
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 200 µm
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Normalni imenski pretok	14.000 l/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Material, ohišje	Med (medenina)
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala, vijak	1.4301
Masa izdelka	1.010 g