


Vodilo FENG-50-100-KF

Številka dela: 34507

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Hod	100 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila Fy	1260 N
Največja sila Fy, statična	1600 N
Največja sila	1260 N
Največja sila Fz, statična	1600 N
Največji moment Mx	65 Nm
Največji moment Mx, statičen	83 Nm
Največji moment My	70 Nm
Največji moment My, statičen	89 Nm
Največji moment Mz	70 Nm
Največji moment Mz, statičen	89 Nm
Pomična sila	15 N
Teža izdelka	4520 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana