

Vodilna enota FENG-80-50-KF

Številka dela: 34521

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Gib	50 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	2.300 N
Maks. sila Fy statična	3.120 N
Maks. sila Fz	2.300 N
Maks. sila Fz statična	3.120 N
Maks. moment Mx	170 Nm
Maks. moment Mx, statičen	231 Nm
Maks. moment My	191 Nm
Maks. moment My, statičen	259 Nm
Maks. moment Mz	191 Nm
Maks. moment Mz, statičen	259 Nm
Sila za premik	40 N
Masa izdelka	10.815 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	jeklo za poboljšanje