


# Vodilo FENG-80-400-KF

Številka dela: 34527

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Hod	400 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila Fy	2300 N
Največja sila Fy, statična	3120 N
Največja sila	2300 N
Največja sila Fz, statična	3120 N
Največji moment Mx	170 Nm
Največji moment Mx, statičen	231 Nm
Največji moment My	191 Nm
Največji moment My, statičen	259 Nm
Največji moment Mz	191 Nm
Največji moment Mz, statičen	259 Nm
Pomična sila	40 N
Teža izdelka	13510 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	poboljšano jeklo