


Vodilo FENG-80-500-KF

Številka dela: 34528

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------|--|
| Velikost | 80 |
| Hod | 500 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Vodilo | Kroglično obtočno vodilo |
| Konstruktivna zgradba | vodilo |
| Protieksplzijska zaščita | cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Največja sila Fy | 2300 N |
| Največja sila Fy, statična | 3120 N |
| Največja sila | 2300 N |
| Največja sila Fz, statična | 3120 N |
| Največji moment Mx | 170 Nm |
| Največji moment Mx, statičen | 231 Nm |
| Največji moment My | 191 Nm |
| Največji moment My, statičen | 259 Nm |
| Največji moment Mz | 191 Nm |
| Največji moment Mz, statičen | 259 Nm |
| Pomična sila | 40 N |
| Teža izdelka | 14280 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material vodilnega elementa | Poboljšano jeklo |
| Material ohišja | Aluminijasta zlitina, eloksirana |
| Material jarmove plošče | poboljšano jeklo |